

**Garant****GARANT Master Mute wisselsnijkop, links, Systeem / plaatafmeting: QC/20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264835 QC/20
GTIN	4251414902435
Artikelklasse	29D

**Omschrijving****T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264890, 264894 en 264898.

**Opmerking:**

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Inwendige koeling: ja

Systeem: QC

Aansluiting / scheidingspunt: 20 mm

ISO-code wisselsnijkop: SCLCL

geschikte wisselplaat: CC.. 09T3..

Aanzethoek: 95 graden

Minimale voorboor- $\varnothing$   $D_{min}$ : 24 mm

Middenverplaatsing  $L_3$ : 13 mm

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
ISO-code wisselsnijkop	SCLCL

Wisselplaatschroef	269023 2
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Totale lengte L	20 mm
Middenverplaatsing $L_3$	13 mm
Aansluiting / scheidingspunt	20 mm
Aanzethoek	95 graden
Serie	Master Mute
Systeem	QC
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Spanschroef Type 2	269023 2
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Spanschroef Type 3	269022 3
Spanschroef	269406
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500