

**Garant****GARANT Master Mute wisselsnijkop, rechts, Systeem / plaatafmeting: QC/23****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264834 QC/23
GTIN	4251414902527
Artikelklasse	29D

**Omschrijving****T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264890, 264894 en 264898.

**Opmerking:**

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Inwendige koeling: ja

Systeem: QC

Aansluiting / scheidingspunt: 20 mm

ISO-code wisselsnijkop: SDQCR

geschikte wisselplaat: DC.. 11T3..

Aanzethoek: 107,5 graden

Minimale voorboor- $\varnothing$   $D_{\min}$ : 26 mm

Middenverplaatsing  $L_3$ : 15 mm

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	22 mm
ISO-code wisselsnijkop	SDQCR

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	26 mm
Aanzethoek	107,5 graden
Aansluiting / scheidingspunt	20 mm
Serie	Master Mute
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Wisselplaatschroef	269023 2
Middenverplaatsing $L_3$	15 mm
Systeem	QC
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

## Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Spanschroef Type 2	269023 2
Spanschroef	269432
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500