

Garant**GARANT Master Mute wisselsnijkop, rechts, System / plaatafmeting: QC/20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264834 QC/20
GTIN	4251414902411
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264890, 264894 en 264898.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Inwendige koeling: ja

Systeem: QC

Aansluiting / scheidingspunt: 20 mm

ISO-code wisselsnijkop: SCLCR

geschikte wisselplaat: CC.. 09T3..

Aanzethoek: 95 graden

Minimale voorboor- \varnothing D_{min} : 24 mm

Middenverplaatsing L_3 : 13 mm

Technische beschrijving

Aanzethoek	95 graden
Aansluiting / scheidingspunt	20 mm

Systeem	QC
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Totale lengte L	20 mm
Middenverplaatsing L_3	13 mm
Wisselplaatschroef	269023 2
ISO-code wisselsnijkop	SCLCR
Serie	Master Mute
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Accessoires

Spanschroef	269406
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Spanschroef Type 3	269022 3
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Spanschroef Type 2	269023 2
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500