

Garant**GARANT Master Mute wisselsnijkop, links, Systeem / plaatafmeting: QC/22****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264835 QC/22
GTIN	4251414902596
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264890, 264894 en 264898.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Inwendige koeling: ja

Systeem: QC

Aansluiting / scheidingspunt: 20 mm

ISO-code wisselsnijkop: SDQCL

geschikte wisselplaat: DC.. 0702..

Aanzethoek: 107,5 graden

Minimale voorboor- \varnothing D_{min} : 24 mm

Middenverplaatsing L_3 : 13 mm

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	269023 1
Serie	Master Mute

Systeem	QC
Aansluiting / scheidingspunt	20 mm
Middenverplaatsing L_3	13 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Minimale voorboor- $\varnothing D_{min}$	24 mm
Aanzethoek	107,5 graden
ISO-code wisselsnijkop	SDQCL
Totale lengte L	20 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Accessoires

Spanschroef Type 1	269023 1
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Spanschroef	269431
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500