

Garant**GARANT Master Mute wisselsnijkop, rechts, System / plaatafmeting: QC/25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264834 QC/25
GTIN	4251414902558
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264890, 264894 en 264898.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Inwendige koeling: ja

Systeem: QC

Aansluiting / scheidingspunt: 20 mm

ISO-code wisselsnijkop: SDUCR

geschikte wisselplaat: DC.. 11T3..

Aanzethoek: 93 graden

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$: 26 mm

Middenverplaatsing L_3 : 15 mm

Technische beschrijving

Aansluiting / scheidingspunt	20 mm
Serie	Master Mute

geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Aanzethoek	93 graden
Totale lengte L	20 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	26 mm
ISO-code wisselsnijkop	SDUCR
Wisselplaatschroef	269023 2
Middenverplaatsing L_3	15 mm
Systeem	QC
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Spanschroef Type 2	269023 2
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Spanschroef	269432
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500