

Garant**GARANT Master Mute wisselsnijkop, links, Systeem / plaatafmeting: QC/25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264835 QC/25
GTIN	4251414902640
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264890, 264894 en 264898.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Inwendige koeling: ja

Systeem: QC

Aansluiting / scheidingspunt: 20 mm

ISO-code wisselsnijkop: SDUCL

geschikte wisselplaat: DC.. 11T3..

Aanzethoek: 93 graden

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$: 26 mm

Middenverplaatsing L_3 : 15 mm

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	15 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	26 mm

geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Wisselplaatschroef	269023 2
Totale lengte L	20 mm
Systeem	QC
Serie	Master Mute
ISO-code wisselsnijkop	SDUCL
Aansluiting / scheidingspunt	20 mm
Aanzethoek	93 graden
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Accessoires

Spanschroef Type 2	269023 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Spanschroef	269432
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500