

Garant**GARANT Master Mute wisselsnijkop, links, Systeem / plaatafmeting: QC/24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264835 QC/24
GTIN	4251414902602
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264890, 264894 en 264898.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Inwendige koeling: ja

Systeem: QC

Aansluiting / scheidingspunt: 20 mm

ISO-code wisselsnijkop: SDUCL

geschikte wisselplaat: DC.. 0702..

Aanzethoek: 93 graden

Minimale voorboor- \varnothing D_{min} : 24 mm

Middenverplaatsing L_3 : 13 mm

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	269023 1
Totale lengte L	21 mm

Systeem	QC
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Aanzethoek	93 graden
Middenverplaatsing L ₃	13 mm
Serie	Master Mute
Aansluiting / scheidingspunt	20 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	24 mm
ISO-code wisselsnijkop	SDUCL
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Spanschroef	269407
Spanschroef Type 4	269022 4
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Spanschroef Type 1	269023 1
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500