

Garant**GARANT Master Mute wisselsnijkop, links, Systeem / plaatafmeting: QC/28****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264835 QC/28
GTIN	4251414902770
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264890, 264894 en 264898.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Inwendige koeling: ja

Systeem: QC

Aansluiting / scheidingspunt: 20 mm

ISO-code wisselsnijkop: STUCL

geschikte wisselplaat: TC.. 1102..

Aanzethoek: 93 graden

Minimale voorboor- \varnothing D_{min} : 24 mm

Middenverplaatsing L_3 : 13 mm

Technische beschrijving

Aansluiting / scheidingspunt	20 mm
Aanzethoek	93 graden

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Serie	Master Mute
ISO-code wisselsnijkop	STUCL
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Totale lengte L	20 mm
Wisselplaatschroef	269023 2
Systeem	QC
Middenverplaatsing L_3	13 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Accessoires

Spanschroef	269407
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Spanschroef Type 4	269022 4
Spanschroef Type 2	269023 2
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500