

Garant**GARANT Master Mute wisselsnijkop, rechts, Systeem / plaatafmeting: QC/28****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264834 QC/28
GTIN	4251414902725
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264890, 264894 en 264898.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Inwendige koeling: ja

Systeem: QC

Aansluiting / scheidingspunt: 20 mm

ISO-code wisselsnijkop: STUCR

geschikte wisselplaat: TC.. 1102..

Aanzethoek: 93 graden

Minimale voorboor- \varnothing D_{min} : 24 mm

Middenverplaatsing L_3 : 13 mm

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	13 mm
Wisselplaatschroef	269023 2

Aansluiting / scheidingspunt	20 mm
Aanzethoek	93 graden
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Totale lengte L	20 mm
ISO-code wisselsnijkop	STUCR
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Serie	Master Mute
Systeem	QC
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Accessoires

Spanschroef	269407
Spanschroef Type 2	269023 2
Spanschroef Type 4	269022 4
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500