

Garant**GARANT Master Mute wisselsnijkop, links, Systeem / plaatafmeting: QC/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264835 QC/30
GTIN	4251414902978
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264890, 264894 en 264898.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Inwendige koeling: ja

Systeem: QC

Aansluiting / scheidingspunt: 20 mm

ISO-code wisselsnijkop: SVUCL

geschikte wisselplaat: VC.. 1103..

Aanzethoek: 93 graden

Minimale voorboor- \varnothing D_{min} : 26 mm

Middenverplaatsing L_3 : 16 mm

Technische beschrijving

Aanzethoek	93 graden
Middenverplaatsing L_3	16 mm

geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Systeem	QC
ISO-code wisselsnijkop	SVUCL
Aansluiting / scheidingspunt	20 mm
Wisselplaatschroef	269023 1
Minimale voorboor- \varnothing D_{min}	26 mm
Totale lengte L	20 mm
Serie	Master Mute
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Accessoires

Spanschroef Type 1	269023 1
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
Wisselplaatschroevenset 10-delig	269413
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500