

Garant**GARANT Master Mute wisselsnijkop, rechts, Systeem / plaatafmeting: QC/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264834 QC/30
GTIN	4251414902947
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264890, 264894 en 264898.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Inwendige koeling: ja

Systeem: QC

Aansluiting / scheidingspunt: 20 mm

ISO-code wisselsnijkop: SVUCR

geschikte wisselplaat: VC.. 1103..

Aanzethoek: 93 graden

Minimale voorboor- \varnothing D_{min} : 26 mm

Middenverplaatsing L_3 : 16 mm

Technische beschrijving

ISO-code wisselsnijkop	SVUCR
Serie	Master Mute

Systeem	QC
Totale lengte L	20 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Wisselplaatschroef	269023 1
Middenverplaatsing L ₃	16 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	26 mm
Aansluiting / scheidingspunt	20 mm
Aanzethoek	93 graden
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Spanschroef Type 1	269023 1
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
Wisselplaatschroevenset 10-delig	269413
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500