

**Garant****GARANT Master Mute wisselsnijkop, links, Systeem / plaatafmeting: QC/33****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264835 QC/33
GTIN	4251414902916
Artikelklasse	29D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor draadsnijplaten gr. 16.

**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264890, 264894 en 264898.

**Opmerking:**

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

**Technische beschrijving**

Aansluiting / scheidingspunt	20 mm
Totale lengte L	22 mm
Aanzethoek	93 graden
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	26 mm
Serie	Master Mute
ISO-code wisselsnijkop	SIL

geschikte wisselplaat	16
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	15 mm
Wisselplaatschroef	269023 2
Systeem	QC
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

---

## Accessoires

Spanschroef Type 2	269023 2
--------------------	----------