

Garant**GARANT Master Mute wisselsnijkop, rechts, Systeem / plaatafmeting: DM/40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264838 DM/40
GTIN	4251414902442
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264930, 264934 en 264938.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Inwendige koeling: ja

Systeem: DM

Aansluiting / scheidingspunt: 40 mm

ISO-code wisselsnijkop: DCLNR

geschikte wisselplaat: CN.. 1204..

Aanzethoek: 95 graden

Minimale voorboor- \varnothing D_{min} : 48 mm

Middenverplaatsing L_3 : 27 mm

Technische beschrijving

Minimale voorboor- \varnothing D_{min}	48 mm
Totale lengte L	35 mm

Aanzethoek	95 graden
Onderlegplaat	259033 2
Schroef voor onderlegplaat	259027 2
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
ISO-code wisselsnijkop	DCLNR
Serie	Master Mute
Klemstuk, schroef, O-ring	259036 3
Middenverplaatsing L ₃	27 mm
Systeem	DM
Aansluiting / scheidingspunt	40 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 2	259027 2
Schroef voor onderlegplaat	259612
Klemstukunit Type 3	259036 3
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Klemstukunit	259505
Onderlegplaat	259224
Onderlegplaat Type 2	259033 2