

Garant**GARANT Master Mute wisselsnijkop, links, Systeem / plaatafmeting: DM/45****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264839 DM/45
GTIN	4251414903012
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264930, 264934 en 264938.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Inwendige koeling: ja

Systeem: DM

Aansluiting / scheidingspunt: 40 mm

ISO-code wisselsnijkop: DWLNL

geschikte wisselplaat: WN.. 0804..

Aanzethoek: 95 graden

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$: 48 mm

Middenverplaatsing L_3 : 27 mm

Technische beschrijving

Serie	Master Mute
Aansluiting / scheidingspunt	40 mm

geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Middenverplaatsing L_3	27 mm
Totale lengte L	35 mm
Schroef voor onderlegplaat	259027 4
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Klemstuk, schroef, O-ring	259036 17
Systeem	DM
Aanzethoek	95 graden
ISO-code wisselsnijkop	DWLNL
Onderlegplaat	259033 6
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Accessoires

Klemstukunit Type 1	259036 1
Onderlegplaat	259228
Schroef voor onderlegplaat Type 4	259027 4
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Onderlegplaat Type 6	259033 6
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Schroef voor onderlegplaat	259614
Klemstukunit	259502