

Garant**GARANT Master Mute wisselsnijkop, links, Systeem / plaatafmeting: DM/49****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264839 DM/49
GTIN	4251414902756
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264930, 264934 en 264938.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Inwendige koeling: ja

Systeem: DM

Aansluiting / scheidingspunt: 40 mm

ISO-code wisselsnijkop: STUCL

geschikte wisselplaat: TC.. 16T3..

Aanzethoek: 93 graden

Minimale voorboor- \varnothing D_{min} : 49 mm

Middenverplaatsing L_3 : 27 mm

Technische beschrijving

ISO-code wisselsnijkop	STUCL
Middenverplaatsing L_3	27 mm

Systeem	DM
Totale lengte L	32 mm
Serie	Master Mute
geschikte wisselplaat	TC.. 16T3..
Aanzethoek	93 graden
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Wisselplaatschroef	269023 3
Schroef voor onderlegplaat	269015 2
Onderlegplaat	259033 4
Aansluiting / scheidingspunt	40 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Accessoires

Spanschroef	269433
Spanschroef Type 3	269023 3
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500