

**Garant**
**GARANT Master Mute wisselsnijkop, links, Systeem / plaatafmeting: DM/50**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	264839 DM/50
GTIN	4251414902961
Artikelklasse	29D

**Omschrijving**
**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264930, 264934 en 264938.

**Opmerking:**

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Inwendige koeling: ja

Systeem: DM

Aansluiting / scheidingspunt: 40 mm

ISO-code wisselsnijkop: SVUCL

geschikte wisselplaat: VC.. 1604..

Aanzethoek: 93 graden

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$ : 49 mm

Middenverplaatsing  $L_3$ : 27 mm

**Technische beschrijving**

Aansluiting / scheidingspunt	40 mm
Schroef voor onderlegplaat	269015 2

Middenverplaatsing $L_3$	27 mm
Systeem	DM
geschikte wisselplaat	VC.. 1604..
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Onderlegplaat	259033 5
Serie	Master Mute
Wisselplaatschroef	269023 3
Aanzethoek	93 graden
ISO-code wisselsnijkop	SVUCL
Totale lengte L	32 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

## Accessoires

Spanschroef Type 1	269023 1
Spanschroef	269433
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Spanschroef Type 3	269023 3
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500