

**Garant****GARANT Master Mute wisselsnijkop, rechts, Systeem / plaatafmeting: ST/1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264826 ST/1
GTIN	2050002058118
Artikelklasse	29D

**Omschrijving****T.b.v. :**

Boorstangschachten nr. 320102; 320103; 320407 en 320408.

Inwendige koeling: ja

Aansluiting / scheidingspunt: 25 mm

ISO-code-wisselsnijkop: PCLNR

geschikte wisselplaat: CN.. 1204..

Aanzethoek: 95 graden

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$ : 32 mm

Middenverplaatsing  $L_3$ : 17 mm

**Technische beschrijving**

Aansluiting / scheidingspunt	25 mm
Onderlegplaat	320610 P01
Plaatafmeting	12 mm
Kniehefboom	320612 P01
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..

Middenverplaatsing $L_3$	17 mm
ISO-code wisselsnijkop	PCLNR
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Totale lengte L	35 mm
Wisselplaatindeling	links en neutraal
Veerstift	320618 P01
Kniehefboomschroef	320611 P01
Aanzethoek	95 graden
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

---

## Accessoires

Spanschroef nr. 3 Type P01	320611 P01
Kniehefboom nr. 4 Type P01	320612 P01
Tussenplaat nr. 1 Type P01	320610 P01
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P01	320618 P01