

**Garant**
**GARANT Master Mute wisselsnijkop, rechts, Systeem / plaatafmeting: ST/2**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	264826 ST/2
GTIN	2050002058125
Artikelklasse	29D

**Omschrijving**
**T.b.v. :**

Boorstangschachten nr. 320102; 320103; 320407 en 320408.

Inwendige koeling: ja

Aansluiting / scheidingspunt: 32 mm

ISO-code-wisselsnijkop: PCLNR

geschikte wisselplaat: CN.. 1204..

Aanzethoek: 95 graden

Minimale voorboor- $\varnothing$   $D_{min}$ : 40 mm

Middenverplaatsing  $L_3$ : 22 mm

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Wisselplaatindeling	links en neutraal
Minimale voorboor- $\varnothing$ $D_{min}$	40 mm
Middenverplaatsing $L_3$	22 mm
Kniehefboomschroef	320611 P01

Kniehefboom	320612 P01
ISO-code wisselsnijkop	PCLNR
Onderlegplaat	320610 P01
Totale lengte L	35 mm
Plaatafmeting	12 mm
Veerstift	320618 P01
Aansluiting / scheidingspunt	32 mm
Aanzethoek	95 graden
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

---

## Accessoires

Kniehefboom nr. 4 Type P01	320612 P01
Spanschroef nr. 3 Type P01	320611 P01
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P01	320618 P01
Tussenplaat nr. 1 Type P01	320610 P01