

SWISS TOOLS

## Snijkop, links, Systeem / plaatafmeting: ST/1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	264827 ST/1
GTIN	2050002059283
Artikelklasse	29D

### Omschrijving

#### T.b.v.:

Boorstangschachten nr. 320102, 320104, 320407, 320409 en 320410.

### Technische beschrijving

ISO-code wisselsnijkop	PCLNL
Onderlegplaat	320610 P01
Veerstift	320618 P01
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Kniehefboom	320612 P01
Plaatafmeting	12 mm
Totale lengte L	35 mm
Kniehefboomschroef	320611 P01
Aansluiting / scheidingspunt	25 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	17 mm

Wisselplaatindeling	rechts en neutraal
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Aanzethoek	95 graden
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

---

## Accessoires

Spanschroef nr. 3 Type P01	320611 P01
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P01	320618 P01
Tussenplaat nr. 1 Type P01	320610 P01
Kniehefboom nr. 4 Type P01	320612 P01