

SWISS TOOLS

Snijkop, links, System / plaatafmeting: ST/2**Bestelgegevens**

Bestelnummer	264827 ST/2
GTIN	2050001912114
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 320102, 320104, 320407, 320409 en 320410.

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L ₃	22 mm
Onderlegplaat	320610 P01
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Kniehefboom	320612 P01
ISO-code wisselsnijkop	PCLNL
Totale lengte L	35 mm
Wisselplaatindeling	rechts en neutraal
Veerstift	320618 P01
Aansluiting / scheidingspunt	32 mm
Plaatafmeting	12 mm

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Kniehefboomschroef	320611 P01
Aanzethoek	95 graden
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Accessoires

Tussenplaat nr. 1 Type P01	320610 P01
Kniehefboom nr. 4 Type P01	320612 P01
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P01	320618 P01
Spanschroef nr. 3 Type P01	320611 P01