

SWISS TOOLS

## Snijkop, links, System / plaatafmeting: ST/8



### Bestelgegevens

Bestelnummer	264827 ST/8
GTIN	2050002059320
Artikelklasse	29D

### Omschrijving

#### T.b.v.:

Boorstangschachten nr. 320102, 320104, 320407, 320409 en 320410.

### Technische beschrijving

ISO-code wisselsnijkop	SCLCL
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	50 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Aansluiting / scheidingspunt	40 mm
Wisselplaatschroef	320620 S01
Wisselplaatindeling	rechts en neutraal
Middenverplaatsing $L_3$	27 mm
Plaatafmeting	12 mm
Totale lengte L	40 mm
Aanzethoek	95 graden

Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop