

SWISS TOOLS

Snijkop, links, System / plaatafmeting: ST/6



Bestelgegevens

Bestelnummer	264827 ST/6
GTIN	2050002059313
Artikelklasse	29D

Omschrijving

T.b.v.:

Boorstangschachten nr. 320102, 320104, 320407, 320409 en 320410.

Technische beschrijving

Aansluiting / scheidingspunt	25 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Wisselplaatindeling	rechts en neutraal
ISO-code wisselsnijkop	SCLCL
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Middenverplaatsing L_3	17 mm
Plaatafmeting	12 mm
Totale lengte L	35 mm
Wisselplaatschroef	320620 S01
Aanzethoek	95 graden

Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop