

SWISS TOOLS

## Snijkop, links, System / plaatafmeting: ST/3



### Bestelgegevens

Bestelnummer	264827 ST/3
GTIN	2050001912121
Artikelklasse	29D

### Omschrijving

#### T.b.v.:

Boorstangschachten nr. 320102, 320104, 320407, 320409 en 320410.

### Technische beschrijving

ISO-code wisselsnijkop	PCLNL
Onderlegplaat	320610 P01
Kniehefboom	320612 P01
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Kniehefboomschroef	320611 P01
Middenverplaatsing $L_3$	27 mm
Plaatafmeting	12 mm
Veerstift	320618 P01
Totale lengte L	40 mm
Wisselplaatindeling	rechts en neutraal

geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Aansluiting / scheidingspunt	40 mm
Aanzethoek	95 graden
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

---

## Accessoires

Spanschroef nr. 3 Type P01	320611 P01
Kniehefboom nr. 4 Type P01	320612 P01
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P01	320618 P01
Tussenplaat nr. 1 Type P01	320610 P01