

SWISS TOOLS

Snijkop, rechts, System / plaatafmeting: ST/9**Bestelgegevens**

Bestelnummer	264826 ST/9
GTIN	2050002058194
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264910; 264930; 264934 en 264938.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Inwendige koeling: ja

Aansluiting / scheidingspunt: 25 mm

ISO-code wisselsnijkop: SDQCR

geschikte wisselplaat: DC.. 11T3..

Aanzethoek: 107,5 graden

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$: 32 mm

Middenverplaatsing L_3 : 17 mm

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	320626 S05/07
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Plaatafmeting	11 mm

Totale lengte L	35 mm
Middenverplaatsing L ₃	17 mm
Wisselplaatindeling	links en neutraal
Aansluiting / scheidingspunt	25 mm
ISO-code wisselsnijkop	SDQCR
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Aanzethoek	107,5 graden
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Accessoires

Torx-schroef nr. 2 Type 2	320624 2
---------------------------	----------