

SWISS TOOLS

**Snijkop, links, Systeem / plaatafmeting: ST/7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264827 ST/7
GTIN	2050001912213
Artikelklasse	29D

**Omschrijving****T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 320102, 320104, 320407, 320409 en 320410.

**Technische beschrijving**

Middenverplaatsing $L_3$	22 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	40 mm
ISO-code wisselsnijkop	SCLCL
Totale lengte L	35 mm
Wisselplaatindeling	rechts en neutraal
Aansluiting / scheidingspunt	32 mm
Wisselplaatschroef	320620 S01
Plaatafmeting	12 mm
Aanzethoek	95 graden

Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop