

SWISS TOOLS

Snijkop, links, Systeem / plaatafmeting: ST/9



Bestelgegevens

Bestelnummer	264827 ST/9
GTIN	2050002059337
Artikelklasse	29D

Omschrijving

T.b.v.:

Boorstangschachten nr. 320102, 320104, 320407, 320409 en 320410.

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	17 mm
Wisselplaatschroef	320626 S05/07
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code wisselsnijkop	SDQCL
Wisselplaatindeling	rechts en neutraal
Totale lengte L	35 mm
Aansluiting / scheidingspunt	25 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{min}$	32 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Aanzethoek	107,5 graden

Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop