

Garant
GARANT Master Mute wisselsnijkop, rechts, Systeem / plaatafmeting: ST/8

Bestelgegevens

Bestelnummer	264826 ST/8
GTIN	2050002058187
Artikelklasse	29D

Omschrijving
T.b.v. :

Boorstangschachten nr. 320102; 320103; 320407 en 320408.

Inwendige koeling: ja

Aansluiting / scheidingspunt: 40 mm

ISO-code wisselsnijkop: SCLCR

geschikte wisselplaat: CC.. 1204..

Aanzethoek: 95 graden

Minimale voorboor- \varnothing D_{min} : 50 mm

Middenverplaatsing L_3 : 27 mm

Technische beschrijving

Totale lengte L	40 mm
Plaatafmeting	12 mm
Wisselplaatindeling	links en neutraal
ISO-code wisselsnijkop	SCLCR
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Aansluiting / scheidingspunt	40 mm
Wisselplaatschroef	320620 S01
Middenverplaatsing L_3	27 mm
Aanzethoek	95 graden
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Accessoires

Torx-schroef nr. 2 Type 2	320620 2
---------------------------	----------