

SWISS TOOLS

## Snijkop, rechts, System / plaatafmeting: ST/3



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 264826 ST/3   |
| GTIN          | 2050002058132 |
| Artikelklasse | 29D           |

### Omschrijving

#### T.b.v.:

Boorstangschachten nr. 264910; 264930; 264934 en 264938.

#### Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Inwendige koeling: ja

Aansluiting / scheidingspunt: 40 mm

ISO-code wisselsnijkop: PCLNR

geschikte wisselplaat: CN.. 1204..

Aanzethoek: 95 graden

Minimale voorboor- $\varnothing$   $D_{min}$ : 50 mm

Middenverplaatsing  $L_3$ : 27 mm

### Technische beschrijving

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Kniehefboom              | 320612 P01 |
| Middenverplaatsing $L_3$ | 27 mm      |
| Veerstift                | 320618 P01 |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Plaatafmeting                             | 12 mm             |
| Aansluiting / scheidingspunt              | 40 mm             |
| ISO-code wisselsnijkop                    | PCLNR             |
| Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$ | 50 mm             |
| Totale lengte L                           | 40 mm             |
| Wisselplaatindeling                       | links en neutraal |
| geschikte wisselplaat                     | CN.. 1204..       |
| Kniehefboomschroef                        | 320611 P01        |
| Onderlegplaat                             | 320610 P01        |
| Aanzethoek                                | 95 graden         |
| Inzetsoort                                | rechts            |
| Inwendige koeling                         | ja                |
| Producttype                               | Snijkop           |

## Accessoires

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Kniehefboom nr. 4 Type P01         | 320612 P01 |
| Tussenplaat nr. 1 Type P01         | 320610 P01 |
| Spanschroef nr. 3 Type P01         | 320611 P01 |
| Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P01 | 320618 P01 |