

SWISS TOOLS

Snijkop, rechts, System / plaatafmeting: ST/6



Bestelgegevens

Bestelnummer	264826 ST/6
GTIN	2050002058163
Artikelklasse	29D

Omschrijving

T.b.v.:

Boorstangschachten nr. 264910; 264930; 264934 en 264938.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Inwendige koeling: ja

Aansluiting / scheidingspunt: 25 mm

ISO-code wisselsnijkop: SCLCR

geschikte wisselplaat: CC.. 1204..

Aanzethoek: 95 graden

Minimale voorboor- \varnothing D_{min} : 32 mm

Middenverplaatsing L_3 : 17 mm

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	17 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Minimale voorboor- \varnothing D_{min}	32 mm

Wisselplaatschroef	320620 S01
Totale lengte L	35 mm
Plaatafmeting	12 mm
Aansluiting / scheidingspunt	25 mm
Wisselplaatindeling	links en neutraal
ISO-code wisselsnijkop	SCLCR
Aanzethoek	95 graden
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Accessoires

Torx-schroef nr. 2 Type 2	320620 2
---------------------------	----------