

SWISS TOOLS

Snijkop, rechts, System / plaatafmeting: ST/7**Bestelgegevens**

Bestelnummer	264826 ST/7
GTIN	2050002058170
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 320102; 320103; 320407 en 320408.

Inwendige koeling: ja

Aansluiting / scheidingspunt: 32 mm

ISO-code wisselsnijkop: SCLCR

geschikte wisselplaat: CC.. 1204..

Aanzethoek: 95 graden

Minimale voorboor- \varnothing D_{\min} : 40 mm

Middenverplaatsing L_3 : 22 mm

Technische beschrijving

Plaatafmeting	12 mm
Wisselplaatschroef	320620 S01
Aansluiting / scheidingspunt	32 mm
Middenverplaatsing L_3	22 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..

ISO-code wisselsnijkop	SCLCR
Wisselplaatindeling	links en neutraal
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Totale lengte L	35 mm
Aanzethoek	95 graden
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Accessoires

Torx-schroef nr. 2 Type 2	320620 2
---------------------------	----------