

Garant GRIDLINE

**Werkbank met wielonderstel, hoogte 850 mm met blad van beuken multiplex, 20×20G, Bladlengte: 1500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	923624 1500
GTIN	4062406264499
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis, **100% volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Individuele eenhandsladeontgrendeling** voorkomt dat de lades tijdens het transport open gaan. Wielenunit met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen Ø100 mm met geheel rubberen wielloopvlak. De werkbank wordt via de 2-componenten-Haptoprene®-hijsgreep gelijkmatig hoger of lager gezet, waardoor er optimale stabiliteit op de gekozen werkplek is en het transport soepel verloopt. Wielenunit belastbaar tot **400 kg** (werkbank inclusief inhoud). Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

**Plaatsing:**

Deurhoogte (links) mm: 525

Aantal legborden hoogteverstelbaar (links): 1

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 100, 150, 200

**Kleur:**

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **verrijdbaar onderstel altijd antracietgrijs, RAL 7016**, (niet configureerbaar), **poedercoating**. **Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035**.

**Technische beschrijving**

Lades nuttige diepte	500 mm
----------------------	--------

Werkblad diepte	750 mm
Gewicht	165 kg
Werkblad lengte	1500 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Lades nuttige breedte in G	20
Ladenbehuizing nuttige hoogte	525 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Lades nuttige breedte	500 mm
Onderbouw diepte	700 mm
Werkblad dikte	50 mm
Onderbouw breedte	1300 mm
Maximale belastbaarheid wielonderstel	400 kg
Hoogte	850 mm
Stekkertype ingang	F
Nominale spanning	250 V
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	mobiele werkbank

