

SWISS TOOLS

Snijkop, links, System / plaatafmeting: ST/10**Bestelgegevens**

Bestelnummer	264827 ST/10
GTIN	2050002059344
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 320102, 320104, 320407, 320409 en 320410.

Reservedeel:

Wisselplaatschroef op aanvraag.

Technische beschrijving

Wisselplaatindeling	rechts en neutraal
Aansluiting / scheidingspunt	32 mm
Middenverplaatsing L_3	22 mm
ISO-code wisselsnijkop	SDQCL
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Minimale voorboor- $\varnothing D_{min}$	40 mm
Totale lengte L	35 mm
Plaatafmeting	11 mm

Aanzethoek	107,5 graden
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop