

Garant GRIDLINE

**Werkbank met wielonderstel, hoogte 950 mm Met Eluplan-blad donker, 20x20G, Bladlengte: 1500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	923647 1500
GTIN	4062406264932
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis, **100% volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Individuele eenhandsladeontgrendeling** voorkomt dat de lades tijdens het transport open gaan. Wielenunit met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen Ø100 mm met geheel rubberen wielloopvlak. De werkbank wordt via de 2-componenten-Haptoprene®-hijsgreep gelijkmatig hoger of lager gezet, waardoor er optimale stabiliteit op de gekozen werkplek is en het transport soepel verloopt. Wielenunit belastbaar tot **400 kg** (werkbank inclusief inhoud). Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

**Plaatsing:**

Deurhoogte (links) mm: 625

Aantal legborden hoogtewerstellbaar (links): 1

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 100, 125, 150, 250

**Kleur:**

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **verrijdbaar onderstel altijd antracietgrijs, RAL 7016**, (niet configureerbaar), **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Technische beschrijving**

Werkblad diepte	750 mm
-----------------	--------

Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Onderbouw breedte	1300 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Gewicht	173 kg
Maximale belastbaarheid wielonderstel	400 kg
Lades nuttige breedte	500 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Werkblad lengte	1500 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	625 mm
Werkblad dikte	50 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Onderbouw diepte	700 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Hoogte	950 mm
Stekkertype ingang	F
Nominale spanning	250 V
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	mobiele werkbank

