

Garant GRIDLINE

Behuizing 24G met deur met linkse aanslag / lades, 20×20G, Hoogte / aantal lades: 800/2**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927612 800/2
GTIN	4062406265007
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijst** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Deur met linkse aanslag.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75

Deurhoogte mm: 525

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Maat 600 en 700 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

Technische beschrijving

Breedte	600 mm
---------	--------

Deurhoogte	525 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Nuttige hoogte voor lades	150 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	Klemhouder
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Gewicht	50 kg
Aantal deuren	1
Nuttige hoogte deur	525 mm
Aantal lades	2
Deuraanslag	links
Lades nuttige breedte in G	20
Nuttige breedte	550 mm
Hoogte	800 mm
Diepte	650 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkbankbehuizing

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type KO12

914226 KO12

lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
Behuizing 24G met deur met linkse aanslag, naar keuze in te delen met lades Hoogte / deurhoogte 800/525 mm	927727 800/525
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10