

Garant GRIDLINE

**Behuizing 16G met deur met rechtse aanslag naar keuze zelf in te delen met lades, 12×20G, Hoogte / deurhoogte: 700/525mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	927420 700/525
GTIN	4062406264956
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Behuizing 16G met deur, naar keuze in te delen met lades, met stabiele staalconstructie. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Deur met rechtse aanslag.

**Plaatsing:**

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deur antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.

Maat 600/425 en 700/525 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

**Technische beschrijving**

Aantal legborden hoogteverstelbaar	1
Nuttige breedte	350 mm

Breedte	400 mm
Nuttige hoogte deur	525 mm
Nuttige hoogte voor lades	75 mm
Aantal deuren	1
Hoogte	700 mm
Gewicht	20 kg
Deuraanslag	rechts
Breedte in G	12
Diepte in G	20
Diepte	650 mm
Deurhoogte	525 mm
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	1 mm
Deuropeningshoek	180 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12x20G
Producttype	Werkbankbehuizing

## Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Inhanghaak voor legbord werkbanken Type 12	927094 12
Legbord vast, verzinkt Type 1	927515 1
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21