

Garant GRIDLINE

Behuizing 24G met deur met linkse aanslag / lades, 20×20G, Hoogte / aantal lades: 900/2**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927612 900/2
GTIN	4062406265014
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijst** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Deur met linkse aanslag.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75

Deurhoogte mm: 625

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Maat 600 en 700 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

Technische beschrijving

Nuttige hoogte voor lades	150 mm
---------------------------	--------

Nuttige hoogte deur	625 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Deurhoogte	625 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Diepte	650 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	Klemhouder
Breedte	600 mm
Aantal lades	2
Aantal deuren	1
Gewicht	52 kg
Lades nuttige diepte	500 mm
Deuraanslag	links
Hoogte	900 mm
Nuttige breedte	550 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkbankbehuizing

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
-------------------------------------	-------------

lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
Behuizing 24G met deur met linkse aanslag, naar keuze in te delen met lades Hoogte / deurhoogte 900/625 mm	927727 900/625
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10