

Garant GRIDLINE

Behuizing 16G met deur met linkse aanslag naar keuze in te delen met lades, 12x20G, Hoogte / deurhoogte: 600/425mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927422 600/425
GTIN	4062406264963
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing 16G met deur, naar keuze in te delen met lades, met stabiele staalconstructie. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Deur met linkse aanslag.

Plaatsing:

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Kleur:

Romp lichtgrijs RAL 7035, deur antracietgrijs RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.

Maat 600/425 en 700/525 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

Technische beschrijving

Diepte in G	20
Aantal deuren	1

Deurhoogte	425 mm
Aantal legborden hoogteverstelbaar	1
Nuttige hoogte deur	425 mm
Breedte in G	12
Deuraanslag	links
Hoogte	600 mm
Nuttige hoogte voor lades	75 mm
Gewicht	20 kg
Diepte	650 mm
Nuttige breedte	350 mm
Breedte	400 mm
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	1 mm
Deuropeningshoek	180 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12x20G
Producttype	Werkbankbehuizing

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Legbord vast, verzinkt Type 1	927515 1
Inhanghaak voor legbord werkbanken Type 12	927094 12