

Garant GRIDLINE

Behuizing 16G met deur met linkse aanslag naar keuze in te delen met lades, 12x20G, Hoogte / deurhoogte: 700/525mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 927422 700/525 |
| GTIN | 4062406264970 |
| Artikelklasse | 9GG |

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing 16G met deur, naar keuze in te delen met lades, met stabiele staalconstructie. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Deur met linkse aanslag.

Plaatsing:

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Kleur:

Romp lichtgrijs RAL 7035, deur antracietgrijs RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.

Maat 600/425 en 700/525 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

Technische beschrijving

| | |
|-------------|--------|
| Diepte in G | 20 |
| Deurhoogte | 525 mm |

| | |
|------------------------------------|--|
| Aantal legborden hoogteverstelbaar | 1 |
| Hoogte | 700 mm |
| Breedte | 400 mm |
| Nuttige breedte | 350 mm |
| Nuttige hoogte voor lades | 75 mm |
| Nuttige hoogte deur | 525 mm |
| Diepte | 650 mm |
| Breedte in G | 12 |
| Aantal deuren | 1 |
| Gewicht | 20 kg |
| Uitvoering | Naar keuze te configureren |
| Materiaaldikte | 1 mm |
| Deuropeningshoek | 180 graden |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut | 12x20G |
| Producttype | Werkbankbehuizing |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Schuifgreep voor GridLine Type KO12 | 914226 KO12 |
| Slotplaat voor GridLine Type KO21 | 914227 KO21 |
| Legbord vast, verzinkt Type 1 | 927515 1 |
| Inhanghaak voor legbord werkbanken Type 12 | 927094 12 |