

Garant GRIDLINE

**Behuizing 24G met deur met linkse aanslag / lades, 20×20G, Hoogte / aantal lades: 900/3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	927612 900/3
GTIN	4062406265021
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijst** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Deur met linkse aanslag.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 100

Deurhoogte mm: 525

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

**Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Maat 600 en 700 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

**Technische beschrijving**

Nuttige hoogte deur	525 mm
---------------------	--------

Hoogte	900 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	Klemhouder
Deuraanslag	links
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Gewicht	61 kg
Deurhoogte	525 mm
Breedte	600 mm
Aantal deuren	1
Lades nuttige breedte in G	20
Aantal lades	3
Lades nuttige breedte	500 mm
Nuttige breedte	550 mm
Diepte	650 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Nuttige hoogte voor lades	250 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkbankbehuizing

## Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
Behuizing 24G met deur met linkse aanslag, naar keuze in te delen met lades Hoogte / deurhoogte 900/525 mm	927727 900/525
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10