

Garant GRIDLINE

Behuizing 24G met deur met linkse aanslag, Hoogte / aantal lades: 800**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927617 800
GTIN	4062406265052
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijst** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Deur met linkse aanslag.

Plaatsing:

Deurhoogte mm: 700

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Maat 600 en 700 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

Technische beschrijving

Diepte	650 mm
Deurhoogte	700 mm

Nuttige hoogte	700 mm
Gewicht	31 kg
Nuttige hoogte deur	700 mm
Nuttige breedte	550 mm
Aantal lades	0
Aantal deuren	1
Hoogte	800 mm
Breedte	600 mm
Deuraanslag	links
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werkbankbehuizing

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
-------------------------------------	-------------