

Garant**Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, lang met kogelkop, Zeskant: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	643439 10
GTIN	4062406265571
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor schroefwerkzaamheden onder een hoek van max. 25°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Lengte	140 mm
Zeskant	10 mm
Ø aandrijfzijde	23,5 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
met kogelkop	ja
Producttype	Dop

