

SWISS TOOLS

Snijkop, links, System / plaatafmeting: ST/11**Bestelgegevens**

Bestelnummer	264827 ST/11
GTIN	2050002059351
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 320102, 320104, 320407, 320409 en 320410.

Reservedeel:

Wisselplaatschroef op aanvraag.

Technische beschrijving

Aansluiting / scheidingspunt	40 mm
ISO-code wisselsnijkop	SDQCL
Plaatafmeting	11 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Minimale voorboor- \varnothing D_{min}	50 mm
Middenverplaatsing L_3	27 mm
Wisselplaatindeling	rechts en neutraal
Totale lengte L	40 mm

Aanzethoek	107,5 graden
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop