

SWISS TOOLS

Snijkop, rechts, System / plaatafmeting: ST/14**Bestelgegevens**

Bestelnummer	264826 ST/14
GTIN	2050002059245
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 320102, 320104, 320407, 320409 en 320410.

Reservedeel:

Wisselplaatschroef op aanvraag.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Technische beschrijving

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Aansluiting / scheidingspunt	40 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Wisselplaatindeling	links en neutraal
ISO-code wisselsnijkop	SDUCR
Plaatafmeting	11 mm

Totale lengte L	40 mm
Middenverplaatsing L ₃	27 mm
Aanzethoek	93 graden
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop