

SWISS TOOLS

Snijkop, rechts, Systeem / plaatafmeting: ST/15**Bestelgegevens**

Bestelnummer	264826 ST/15
GTIN	2050002059252
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 320102, 320104, 320407, 320409 en 320410.

Reservedeel:

Wisselplaatschroef op aanvraag.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	17 mm
ISO-code wisselsnijkop	SVQBR
Minimale voorboor- $\varnothing D_{min}$	32 mm
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	35 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1103..

Aansluiting / scheidingspunt	25 mm
Wisselplaatindeling	links en neutraal
Aanzethoek	107,5 graden
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop