

SWISS TOOLS

Snijkop, links, System / plaatafmeting: ST/14



Bestelgegevens

Bestelnummer	264827 ST/14
GTIN	2050002059382
Artikelklasse	29D

Omschrijving

T.b.v.:

Boorstangschachten nr. 320102, 320104, 320407, 320409 en 320410.

Reservedeel:

Wisselplaatschroef op aanvraag.

Technische beschrijving

Totale lengte L	40 mm
Plaatafmeting	11 mm
Aansluiting / scheidingspunt	40 mm
Middenverplaatsing L_3	27 mm
ISO-code wisselsnijkop	SDUCL
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	50 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Wisselplaatindeling	rechts en neutraal

Aanzethoek	93 graden
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop