

SWISS TOOLS

Snijkop, links, System / plaatafmeting: ST/15**Bestelgegevens**

Bestelnummer	264827 ST/15
GTIN	2050002059399
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 320102, 320104, 320407, 320409 en 320410.

Reservedeel:

Wisselplaatschroef op aanvraag.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	VB.. 1103..
Aansluiting / scheidingspunt	25 mm
Plaatafmeting	11 mm
Wisselplaatindeling	rechts en neutraal
Middenverplaatsing L_3	17 mm
ISO-code wisselsnijkop	SVQBL
Totale lengte L	35 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{min}$	32 mm

Aanzethoek	107,5 graden
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop