

Garant
GARANT Master Mute wisselsnijkop, rechts, System / plaatafmeting: ST/16

Bestelgegevens

Bestelnummer	264826 ST/16
GTIN	2050002059269
Artikelklasse	29D

Omschrijving
T.b.v. :

Boorstangschachten nr. 320102; 320103; 320407 en 320408.

Inwendige koeling: ja

Aansluiting / scheidingspunt: 32 mm

ISO-code-wisselsnijkop: SVQBR

geschikte wisselplaat: VB.. 1604..

Aanzethoek: 107,5 graden

Minimale voorboor- \varnothing D_{min} : 40 mm

Middenverplaatsing L_3 : 22 mm

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	320626 S05/07
Middenverplaatsing L_3	22 mm
Minimale voorboor- \varnothing D_{min}	40 mm
ISO-code wisselsnijkop	SVQBR

Wisselplaatindeling	links en neutraal
Totale lengte L	35 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1604..
Plaatafmeting	16 mm
Aansluiting / scheidingspunt	32 mm
Aanzethoek	107,5 graden
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Accessoires

Torx-schroef nr. 2 Type 2	320626 2
---------------------------	----------