

SWISS TOOLS

Snijkop, links, Systeem / plaatafmeting: ST/17



Bestelgegevens

Bestelnummer	264827 ST/17
GTIN	2050002059412
Artikelklasse	29D

Omschrijving

T.b.v.:

Boorstangschachten nr. 320102, 320104, 320407, 320409 en 320410.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	320626 S05/07
geschikte wisselplaat	VB.. 1604..
Middenverplaatsing L ₃	27 mm
Plaatafmeting	16 mm
ISO-code wisselsnijkop	SVQBL
Totale lengte L	40 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	50 mm
Wisselplaatindeling	rechts en neutraal
Aansluiting / scheidingspunt	40 mm
Aanzethoek	107,5 graden

Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop