

Garant
GARANT Master Mute wisselsnijkop, rechts, Systeem / plaatafmeting: ST/17

Bestelgegevens

Bestelnummer	264826 ST/17
GTIN	2050002059276
Artikelklasse	29D

Omschrijving
T.b.v. :

Boorstangschachten nr. 320102; 320103; 320407 en 320408.

Inwendige koeling: ja

Aansluiting / scheidingspunt: 40 mm

ISO-code-wisselsnijkop: SVQBR

geschikte wisselplaat: VB.. 1604..

Aanzethoek: 107,5 graden

Minimale voorboor- \varnothing D_{min} : 50 mm

Middenverplaatsing L_3 : 27 mm

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	320626 S05/07
Minimale voorboor- \varnothing D_{min}	50 mm
Plaatafmeting	16 mm
Wisselplaatindeling	links en neutraal

ISO-code wisselsnijkop	SVQBR
geschikte wisselplaat	VB.. 1604..
Middenverplaatsing L ₃	27 mm
Totale lengte L	40 mm
Aansluiting / scheidingspunt	40 mm
Aanzethoek	107,5 graden
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Accessoires

Torx-schroef nr. 2 Type 2	320626 2
---------------------------	----------