

SWISS TOOLS

Snijkop, links, Systeem / plaatafmeting: ST/16



Bestelgegevens

Bestelnummer	264827 ST/16
GTIN	2050002059405
Artikelklasse	29D

Omschrijving

T.b.v.:

Boorstangschachten nr. 320102, 320104, 320407, 320409 en 320410.

Technische beschrijving

ISO-code wisselsnijkop	SVQBL
Totale lengte L	35 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1604..
Wisselplaatindeling	rechts en neutraal
Aansluiting / scheidingspunt	32 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Wisselplaatschroef	320626 S05/07
Plaatafmeting	16 mm
Middenverplaatsing L_3	22 mm
Aanzethoek	107,5 graden

Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop